

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



**Kód produktu** 5593H-C02357 17

**Dizajn** Levit®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variants** slonová kosť / biela

## POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40




16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variants   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  biela / ľadová biela     | 5593H-C02357 01 |
|  biela / biela            | 5593H-C02357 03 |
|  šedá / biela             | 5593H-C02357 16 |
|  macchiato / biela        | 5593H-C02357 18 |
|  biela / dymová čierna    | 5593H-C02357 62 |
|  žltá / dymová čierna     | 5593H-C02357 64 |
|  červená / dymová čierna  | 5593H-C02357 65 |
|  oranžová / dymová čierna | 5593H-C02357 66 |
|  zelená / dymová čierna   | 5593H-C02357 67 |