

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



Kód produktu 5593H-C02357 18

Dizajn Levit®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant macchiato / biela

POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40










16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	5593H-C02357 01
 Biela / Biela	5593H-C02357 03
 Šedá / Biela	5593H-C02357 16
 Slonová Kost / Biela	5593H-C02357 17
 Biela / Dymová Čierna	5593H-C02357 62
 Žltá / Dymová Čierna	5593H-C02357 64
 Červená / Dymová Čierna	5593H-C02357 65
 Oranžová / Dymová Čierna	5593H-C02357 66
 Zelená / Dymová Čierna	5593H-C02357 67