

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



Kód produktu 5593H-C02357 65

Dizajn Levit®

Radenie 2x(2P+PE)

Variant červená / dymová čierna

POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40


16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	5593H-C02357 01
 biela / biela	5593H-C02357 03
 šedá / biela	5593H-C02357 16
 slonová kosť / biela	5593H-C02357 17
 macchiato / biela	5593H-C02357 18
 biela / dymová čierna	5593H-C02357 62
 žltá / dymová čierna	5593H-C02357 64
 oranžová / dymová čierna	5593H-C02357 66
 zelená / dymová čierna	5593H-C02357 67