

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



Kód produktu 5593H-C02357 70

Dizajn Levit®M

Radenie 2x(2P+PE)

Variants titánová / dymová čierna

POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40




16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 onyx / dymová čierna	5593H-C02357 63
 perleťová / ľadová biela	5593H-C02357 68
 ocel'ová / dymová čierna	5593H-C02357 69