


Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



Kód produktu 5593M-C02357 41

Dizajn Neo®

Radenie 2x(2P+PE)

Varianta biela / ľadová modrá

Status Výbeh

POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40






16A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	5593M-C02357 01
 Biela / Biela	5593M-C02357 03
 Biela / Ľadová Zelená	5593M-C02357 42
 Biela / Ľadová Oranžová	5593M-C02357 43
 Biela / Ľadová Šedá	5593M-C02357 44
 Grafitová / Ľadová Biela	5593M-C02357 61