

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



**Kód produktu** 5593F-C02357 01

**Dizajn** Time®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variants** biela / ľadová biela

## POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40







16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela / biela	5593F-C02357 03
 titánová	5593F-C02357 08
 starostrieborná	5593F-C02357 32
 šampanská	5593F-C02357 33
 antracitová	5593F-C02357 34
 oceľová	5593F-C02357 36