

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



**Kód produktu** 5593F-C02357 36

**Dizajn** Time®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variant** oceľová

## POPIS

Optická signalizácia poruchy.

IP 40






16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	5593F-C02357 01
 Biela / Biela	5593F-C02357 03
 Titánová	5593F-C02357 08
 Starostrieborná	5593F-C02357 32
 Šampanská	5593F-C02357 33
 Antracitová	5593F-C02357 34