

# Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



**Kód produktu** 5583A-C02357 B

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 2x(2P+PE)

**Variants** biela

## POPIS

Akustická signalizácia poruchy.

IP 40








16A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 slonová kosť	5583A-C02357 C
 šedá	5583A-C02357 S
 béžová	5583A-C02357 D
 hnedá	5583A-C02357 H
 čierna	5583A-C02357 N
 dymová šedá	5583A-C02357 S2
 vresová červená	5583A-C02357 R2