

Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím



Kód produktu 5583M-C02357 01

Dizajn Neo®

Radenie 2x(2P+PE)

Variants biela / ľadová biela

Status Výbeh

POPIS

Akustická signalizácia poruchy.

IP 40

16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).

Prístroj je určený pre montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do sadrokartónu použite krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážnym krúžkom MKU 64 (dodáva KOPOS Kolín).

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
Biela / Biela	5583M-C02357 03
Biela / Ľadová Modrá	5583M-C02357 41
Biela / Ľadová Zelená	5583M-C02357 42
Biela / Ľadová Oranžová	5583M-C02357 43
Biela / Ľadová Šedá	5583M-C02357 44
Grafitová / Ľadová Biela	5583M-C02357 61