

# Zásuvka bezpečnostná FI-DOS s vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami

**Kód produktu** 5526A-A02369 B

**Dizajn** Tango®

**Radenie** 2P+PE

**Variant** biela



## POPIS

Momentálne nedostupné.

Reziduálny pracovný prúd  $I_{dn}$ : 30 mA (citlivosť na striedavý i pulzný prúd)

Menovitý prúd  $I_n$ : 16 A

Menovitá frekvencia: 45-60 Hz

Vybavovací čas pri  $5 \times I_{dn}$ : max. 30 ms

Menovitý skratový prúd: 3000 A

Odolnosť proti impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 us

Inštalačná poloha: ľubovoľná

Teplota okolitého prostredia: -25 °C do +40 °C

Stupeň ochrany krytím: IP 20

Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1

Vstavaná hĺbka: 32 mm


Ku svorkám L', N' možno pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú rovnako pod kontrolou prúdového chrániča.

16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	5526A-A02369 C