

Zásuvka bezpečnostná FI-DOS s vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami

Kód produktu 5526H-A02369 03

Dizajn Levit®

Radenie 2P+PE

Variant biela / biela



POPIS

POZOR! V prípade samostatnej inštalácie prístroja je nutné na tento kryt použiť rámček s otvorom

55 × 55 mm (3901H-A05510 ..)

V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). Podľa pozície zásuvky v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom

55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..)

K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi

55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..)

Reziduálny pracovný prúd I_{dn} : 30 mA

Typ A, citlivosť na striedavý i pulzný prúd

Menovitý prúd I_n : 16 A

Menovitá frekvencia: 45-60 Hz

Vybavovací čas pri $5 \times I_{dn}$: max. 30 ms

Menovitý skratový prúd: 3000 A

Odolnosť proti impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 us

Inštalačná poloha: ľubovoľná

Teplota okolitého prostredia: -25 °C do +40 °C

Stupeň ochrany krytím: IP 20

Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1

Vstavaná hĺbka: 32 mm

Ku svorkám L', N' možno pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú rovnako pod kontrolou prúdového chrániča.

16 A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).