

Regulátor hlasitosti s núteným poslucho

Kód produktu 5016A-A10200 B

Typové číslo RH5

Dizajn Tango®

Varianta biela



POPIS

Vstupné nf napätie: max. 100 Vef

Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W

Výkonový prenos pri nútenom počúvaní: max. 6 W

Ovládacie napätie pre nútený počúvanie: 12/24 V DC

Indikácie núteného počúvania: LED

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).