

# Prístroj spínací, pre univerzálny termostat alebo spínacie hodiny

Kód produktu 3292U-A00003



## POPIS

Pre ovládaci jednotku univerzálneho otočného termostatu, programovateľného termostatu alebo spínacích hodín. Možnosť pripojenia vonkajšieho teplotného snímača 3292U-A90100 pre podlahové vykurovanie. Možnosť pripojenia bezpotenciálového kontaktu pre vzdialené ovládanie (iba pre programovateľné ovládacej jednotky 3292.-A10301, 3292.-A20301).

Pozn .: pri výpadku napájania zhasne displej ovládacej jednotky. Ak sa pre elektrické vykurovanie využíva dvojtarifový režim riadený signálom HDO, odporúča sa zabezpečiť trvalé napájanie prístroja, aby pri odpojenom napájaní nezhasínal displej ovládacej jednotky.

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé, s bezpečným galvanickým oddelením

Spínaný prúd: max. 16 A/230 V AC ( $\cos\phi = 1$ ), max. 8 A/30 V DC ( $\cos\phi = 1$ )

Spínaný výkon: max. 3 700 W AC-1

230 V AC, 3-vodičové pripojenie

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>, resp. 1,5 mm<sup>2</sup>) pre pripojenie vonkajšieho snímača alebo kontaktu.