

Prístroj spínací, pre univerzálny termostat

Kód produktu 3292U-A00003



POPIS

Pre ovládaciú jednotku univerzálneho otočného termostatu alebo programovateľného termostatu.

Možnosť pripojenia vonkajšieho teplotného snímača 3292U-A90100 pre podlahové vykurovanie. Možnosť pripojenia bezpotenciálového kontaktu pre vzdialené ovládanie (iba pre programovateľné ovládacej jednotky 3292.-A10301).

Pozn .: pri výpadku napájania zhasne displej ovládacej jednotky. Ak sa pre elektrické vykurovanie využíva dvojtarifový režim riadený signálom HDO, odporúča sa zabezpečiť trvalé napájanie prístroja, aby pri odpojení napájania nezhasínal displej ovládacej jednotky.

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé, s bezpečným galvanickým oddelením

Spínaný prúd: max. 16 A/230 V AC ($\cos\phi = 1$), max. 8 A/30 V DC ($\cos\phi = 1$)

Spínaný výkon: max. 3 700 W AC-1

230 V AC, 3-vodičové pripojenie

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm², resp. 1,5 mm²) pre pripojenie vonkajšieho snímača alebo kontaktu.