


# Prístroj termostatu pre kúrenie/chladenie

**Kód produktu** 2CKA001032A0515

**Typové číslo** 1099 UHK



---

## POPIS

---

Dva nezávislé zapínacie reléové kontakty pre samostatné ovládanie kúrenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnutí požadovanej teploty.

Vstup (230 V AC) pre externé riadenie prepínania režimov  
Kúrenie/Chladenie.

Nastaviteľné teploty: +5 °C do +30 °C

Spínacia teplotná diferencia:  $\pm 0,5$  K

Menovitý prúd pre kúrenie: 10 A (4 A)

Menovitý prúd pre chladenie: 5 A (2 A)

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Hodnota prúdu v zátvorkách platí pre indukčnú záťaž.