

# Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

**Kód produktu** 3292A-A10101 B

**Dizajn** Tango®

**Varianta** biela



## POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0,25 K

Podlahový termostat:

Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K

Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútornú prepojku podľa návodu .

## ĎALŠIE VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Slonová Kosť	3292A-A10101 C
	Šedá	3292A-A10101 S
	Béžová	3292A-A10101 D
	Hnedá	3292A-A10101 H
	Čierna	3292A-A10101 N
	Dymová Šedá	3292A-A10101 S2
	Vresová Červená	3292A-A10101 R2