

Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292A-A10101 B

Dizajn Tango®

Variant biela



POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0, 25 K

Podlahový termostat:

Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačná stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K

Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútornú prepojku podľa návodu .

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	3292A-A10101 C
 šedá	3292A-A10101 S
 béžová	3292A-A10101 D
 hnedá	3292A-A10101 H
 čierna	3292A-A10101 N
 dymová šedá	3292A-A10101 S2
 vresová červená	3292A-A10101 R2