

Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292H-A10101 62

Dizajn Levit®

Variants biela / dymová čierna



POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
 Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu.
 Lineárne nastavenie teploty.
 Indikácia stavu výstupu dvojfarebnú LED.
 Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).
 Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0,25 K < BR >

Podlahový termostat:

Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K < BR > Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajšej snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútorné prepajku podľa návodu.

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3292H-A10101 01
 biela / biela	3292H-A10101 03
 šedá / biela	3292H-A10101 16
 slonová kosť / biela	3292H-A10101 17
 macchiato / biela	3292H-A10101 18
 žltá / dymová čierna	3292H-A10101 64
 červená / dymová čierna	3292H-A10101 65
 oranžová / dymová čierna	3292H-A10101 66
 zelená / dymová čierna	3292H-A10101 67