

Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292E-A10101 36

Dizajn Time®, Time® Arbo

Variants oceľová



POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnú LED. Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0, 25 K

Podlahový termostat:







Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K

Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajšej snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútorné prepajku podľa návodu .

ĎALŠIE VARIANTY

| Variants | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  Biela / Ľadová Biela | 3292E-A10101 01 |
|  Biela / Biela | 3292E-A10101 03 |
|  Titánová | 3292E-A10101 08 |
|  Starostrieborná | 3292E-A10101 32 |
|  Šampanská | 3292E-A10101 33 |
|  Antracitová | 3292E-A10101 34 |