


Termostat univerzálny otočný (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292E-A10101 33

Dizajn Time®, Time® Arbo

Variants šampanská



POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnú LED. Tlačidlá pre zapnutie/vypnutie termostatu a pre ručné zníženie teploty (s indikáciou LED).

Pracovná teplota: 0 °C do +55 °C

Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou:

Nastaviteľné teploty: cca +13 °C do +27 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K

Hysterézia: cca ± 0, 25 K

Podlahový termostat:




Nastaviteľné teploty: cca +15 °C do +48 °C (orientačný stupnica)

Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K

Hysterézia: cca ± 0,5 K.

Ku svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajšej snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky) a premiestniť vnútorné prepajku podľa návodu .

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 Titánová	3292E-A10101 08
 Starostrieborná	3292E-A10101 32
 Antracitová	3292E-A10101 34