


# Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)

**Kód produktu** 3292H-A10301 17

**Dizajn** Levit®

**Variants** slonová kosť / biela



## POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.

Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C

Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka

Základný program: voľba zo 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmové

Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľné teploty

Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.









Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívne regulácia, funkcia predvídanie, obmedzenie nastaviteľných teplôt, počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)

## ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3292H-A10301 01
 biela / biela	3292H-A10301 03
 šedá / biela	3292H-A10301 16
 macchiato / biela	3292H-A10301 18
 biela / dymová čierna	3292H-A10301 62
 žltá / dymová čierna	3292H-A10301 64
 červená / dymová čierna	3292H-A10301 65
 oranžová / dymová čierna	3292H-A10301 66
 zelená / dymová čierna	3292H-A10301 67