

Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292H-A10301 65

Dizajn Levit®

Variant červená / dymová čierna



POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.

Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C

Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka

Základný program: voľba zo 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmové

Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľné teploty

Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.






Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívne regulácia, funkcia predvídanie, obmedzenie nastaviteľných teplôt, počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  biela / ľadová biela | 3292H-A10301 01 |
|  biela / biela | 3292H-A10301 03 |
|  šedá / biela | 3292H-A10301 16 |
|  slonová kosť / biela | 3292H-A10301 17 |
|  macchiato / biela | 3292H-A10301 18 |
|  biela / dymová čierna | 3292H-A10301 62 |
|  žltá / dymová čierna | 3292H-A10301 64 |
|  oranžová / dymová čierna | 3292H-A10301 66 |
|  zelená / dymová čierna | 3292H-A10301 67 |