

Prístroj spínací pre spínacie hodiny

Kód produktu 3292U-A00013



POPIS

Pre ovládanie jednotku programovateľných spínacích hodín.
Možnosť pripojenia bezpotenciálového kontaktu pre vzdialené ovládanie.

Pracovná teplota: 0 ° C až +50 ° C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé s bezpečným galvanickým oddelením

Spínaný výkon: max. 2300 W pre ohmickú záťaž (AC-1), 750 W pre žiarovky, 350 VA pre žiarivky, 750VA pre motory (AC-15).

230 V AC, 3-vodičové pripojenie

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm², resp. 1,5 mm² pre pripojenie vonkajšieho kontaktu).