

Hodiny spínacie programovateľné (ovládacia jednotka)

Kód produktu 3292M-A20301 37

Dizajn Neo® Tech

Variant onyx



POPIS

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).

Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), automatický astro, časovač, dovolenka



Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, Po-Ne.

Ďalšie funkcie: softvérové vypnutie, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, meranie izbovej teploty, vonkajšie ovládanie kontaktom, počítadlo prevádzkových hodín, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, astrofunkcie (zemepisné súradnice, časové pásmo, korekcia východu a západu slnka), voľba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)

Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 titánová	3292M-A20301 08
 ocelová	3292M-A20301 36