

Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Kód produktu 2CKA006515A0704

Typové číslo 2250 U

Radenie 6



POPIS

Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC.

Aj pre niektoré kompaktné žiarivky na 230 V AC so závitovou päticou (tzv. úsporné žiarivky), ktoré sú výrobcom určené pre stmievanie (tzv. fázovou reguláciou so spúšťaním na nábežnej hrane).

Možno kombinovať s prepínačom radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepínačov možno svietidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné).

min. 60 W, max. 600 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC
(min. 10 W, max. 100 W pre stmievateľné kompaktné žiarivky, 230 V AC)

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).

Kryt môže byť osvetlený dútnavkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).