


Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Kód produktu 2CKA006520A0227

Typové číslo 6520 U-500

Radenie 6



POPIS

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Možnosť nastavenia minimálneho jasu.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) transformátor.

Možno kombinovať so striedavým prepínačom (spínačom radenia 6).

Prepínačom možno svietidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné.

200-700 W/V·A, 230 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.

Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).

Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).