

Prístroj potenciometra elektronického pre predradníky 1 - 10 V

Kód produktu 2CKA006599A2035

Typové číslo 2112 U-101



POPIS

Pre otočné ovládanie a spínanie z minimálnej hodnoty jasu.

Pre žiarivky alebo LED s analógovým elektronickým stmievateľným predradníkom s rozhraním 1 - 10 V DC (z dôvodu vyšších zapínacích prúdov sa odporúča pre viac ako 5 predradníkov použiť pomocné relé).

Max. riadiaci prúd: 50 mA DC

Bezpotenciálový kontakt pre spínanie napájanie predradníkov.

4 A ($\cos\phi = 0,9$), 3 A ($\cos\phi = 0,5$) < BR > 700 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Osvetlenie krytu tlejivkou nemožno použiť.