

Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Kód produktu 2CKA006599A2988

Typové číslo 2117/11 U-500



POPIS

Pre centrálné spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.

Zvýšená citlivosť nastavenia jasu pri pomalom otáčaní.

Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu (nemožno použiť pre dizajnový rad Impuls) .

Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.

Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm²)

Úroveň jasu pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná

Základná úroveň jasu: minimálna alebo predvoliteľná

V aktívnom režime prístroj slúži ako napájací zdroj DALI (15,5 V DC/75 mA) až pre 37 zariadení DALI (príp. možno paralelne zapojiť až tri aktívne potenciometre pre napájanie až 111 zariadení DALI).

v pasívnom režime sa prístroj chová ako prídavná ovládacia jednotka.

Paralelné prepojenie potenciometrov: až 3 ks v aktívnom režime alebo až 5 ks v pasívnom režime

P Prístroj nie je vhodný na kombináciu s inými snímačmi DALI.

Vlastná spotreba: max. 2,5 W

4vodičové pripojenia (v pasívnom režime 2-vodičové)

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Orientačné LED osvetlenie nie je možné použiť u krytov dizajnovej rady Impuls.