

# Kryt modulu výkonového

**Kód produktu** 2CKA006599A2832

**Typové číslo** 6541-82

**Dizajn** future® linear, solo®, solo® carat

**Variant** slonová kosť









## POPIS

Pre prekrytie komerčného termostatu 6134/10 alebo prídavného chladiaceho

modulu zapusteného stmievača 6594 U.

Možno použiť aj v spojení s držiakom krytu 6930/01.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Antracitová	2CKA006599A2882
 Hliníková Strieborná	2CKA006599A2885
 Štúdiová Biela	2CKA006599A2835
 Ušľachtilá Oceľ	2CKA006599A2924
 Zamatová Biela	2CKA006599A2962
 Zamatová Čierna	2CKA006599A2967