

Spínač automatický so snímačom pohybu

Kód produktu 3299C-C12100 D2

Dizajn Classic

Variant béžová



POPIS

Uhol pokrytia: 90° (približne kužeľová charakteristika)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Detekcia pohybu je indikovaná červenou diódou LED.

Plynulý nábeh jasu pri zapnutí: 0,5 s

Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C

Spínací prvok: triak

Pre vákuové žiarovky 230 V AC (40-450 W)

2-vodičové pripojenie



230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Paralelné zapojenie prístrojov nie je dovolené.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3299C-C12100 B1
 hnedá	3299C-C12100 H3