

# Spínač automatický so snímačom pohybu

**Kód produktu** 3299C-C12100 H3

**Dizajn** Classic

**Variant** hnedá



## POPIS

Uhol pokrytia: 90° (približne kužeľová charakteristika)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Detekcia pohybu je indikovaná červenou diódou LED.

Plynulý nábeh jasu pri zapnutí: 0,5 s

Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C

Spínací prvok: triak

Pre vákuové žiarovky 230 V AC (40-450 W)

2-vodičové pripojenie



230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Paralelné zapojenie prístrojov nie je dovolené.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	3299C-C12100 B1
	béžová	3299C-C12100 D2