

Spínač automatický so snímačom pohybu

Kód produktu 3299C-C22100 H3

Dizajn Classic

Variant hnedá



POPIS

Uhol pokrytia: 90° (približne kužeľová charakteristika)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Detekcia pohybu je indikovaná červenou diódou LED.

Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C

Spínací prvok: relé

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (750 W).

Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) transformátor (500 V·A).

3-vodičové pripojenie



230 V AC

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Je možné spojiť výstupy niekoľkých prístrojov (celková max. záťaž je rovnaká ako pre 1 prístroj).

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela	3299C-C22100 B1
	béžová	3299C-C22100 D2