

# Snímač spínača automatického

**Kód produktu** 3299A-A02100 H

**Dizajn** Tango®

**Variant** hnedá



## POPIS

Uhol pokrytia: cca 120 ° (približne kužeľová charakteristika)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

**Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.**

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela	3299A-A02100 B
 slonová kosť	3299A-A02100 C
 šedá	3299A-A02100 S
 béžová	3299A-A02100 D
 čierna	3299A-A02100 N
 dymová šedá	3299A-A02100 S2
 vresová červená	3299A-A02100 R2