

# Snímač spínača automatického

**Kód produktu** 3299A-A02100 S2

**Dizajn** Tango®

**Variant** dymová šedá



## POPIS

Uhol pokrytia: cca 120 ° (približne kužeľová charakteristika)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

**Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.**

## ĎALŠIE VARIANTY

	<b>Variant</b>	<b>Kód produktu</b>
	biela	3299A-A02100 B
	slonová kosť	3299A-A02100 C
	šedá	3299A-A02100 S
	běžová	3299A-A02100 D
	hnedá	3299A-A02100 H
	čierna	3299A-A02100 N
	vresová červená	3299A-A02100 R2