

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299A-A02180 S2

Dizajn Tango®

Variant dymová šedá



POPIS








Uhol pokrytia: cca 180 ° (1 snímacie rovina)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  Biela | 3299A-A02180 B |
|  Slonová Kost | 3299A-A02180 C |
|  Šedá | 3299A-A02180 S |
|  Běžová | 3299A-A02180 D |
|  Hnedá | 3299A-A02180 H |
|  Čierna | 3299A-A02180 N |
|  Vresová Červená | 3299A-A02180 R2 |