

Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299H-A02182 17

Dizajn Levit®

Variant slonová kosť / biela



POPIS









Uhol pokrytia: cca 180 ° (2 snímacie roviny)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  biela / ľadová biela | 3299H-A02182 01 |
|  biela / biela | 3299H-A02182 03 |
|  šedá / biela | 3299H-A02182 16 |
|  macchiato / biela | 3299H-A02182 18 |
|  biela / dymová čierna | 3299H-A02182 62 |
|  žltá / dymová čierna | 3299H-A02182 64 |
|  červená / dymová čierna | 3299H-A02182 65 |
|  oranžová / dymová čierna | 3299H-A02182 66 |
|  zelená / dymová čierna | 3299H-A02182 67 |