


Snímač spínača automatického

Kód produktu 3299H-A02182 67

Dizajn Levit®

Variant zelená / dymová čierna



POPIS










Uhol pokrytia: cca 180 ° (2 snímacie roviny)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3299H-A02182 01
 biela / biela	3299H-A02182 03
 šedá / biela	3299H-A02182 16
 slonová kosť / biela	3299H-A02182 17
 macchiato / biela	3299H-A02182 18
 biela / dymová čierna	3299H-A02182 62
 žltá / dymová čierna	3299H-A02182 64
 červená / dymová čierna	3299H-A02182 65
 oranžová / dymová čierna	3299H-A02182 66