

Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44

Kód produktu 3299A-C22184 B

Dizajn Tango®

Variants biela



POPIS

Uhol pokrytia: cca 180° (1 snímacia rovina)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Stupeň krytia : IP 44

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Spínací prvok: relé

Súčasťou dodávky je tesniaca manžeta pre ochranu svoriek a rámečiek s tesnením.

Nemožno inštalovať do viacnásobného rámečka.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2 300 W).

Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor (1 750 V·A).

Pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou (500 V·A/64µ F).

Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC sa závitovou päticou (tzv. úsporné žiarivky) alebo svietidlá s LED.

3-vodičové pripojenie

230 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

Je možné spojiť výstupy niekoľkých prístrojov (celková max. záťaž v paralelnom zapojení je rovnaká ako pre 1 prístroj).

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
Slonová Kosť	3299A-C22184 C
Šedá	3299A-C22184 S
Běžová	3299A-C22184 D
Hnedá	3299A-C22184 H
Dymová Šedá	3299A-C22184 S2
Vresová Červená	3299A-C22184 R2