

# Spínač automatický so snímačom pohybu, IP 44

**Kód produktu** 3299A-C22184 R2

**Dizajn** Tango®

**Variant** vresová červená



## POPIS

Uhol pokrytia: cca 180° (1 snímacie rovina)

Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Stupeň krytia : IP 44

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Spínací prvok: relé

Súčasťou dodávky je tesniaca manžeta pre ochranu svoriek a rámečiek s tesnením.

Nemožno inštalovať do viacnásobného rámečka.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2 300 W).

Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor (1 750 V·A).

Pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou (500 V·A/64µ F).

Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC sa závitovou päticou (tzv. úsporné žiarivky) alebo svietidlá s LED.

3-vodičové pripojenie







230 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Je možné spojiť výstupy niekoľkých prístrojov (celková max. záťaž v paralelnom zapojení je rovnaká ako pre 1 prístroj).

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant   | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  biela         | 3299A-C22184 B  |
|  slonová kosť | 3299A-C22184 C  |
|  šedá        | 3299A-C22184 S  |
|  béžová      | 3299A-C22184 D  |
|  hnedá       | 3299A-C22184 H  |
|  dymová šedá | 3299A-C22184 S2 |