

Snímač pohybu, vstavaný

Kód produktu 3299-22100

Variant čierna



POPIS

Pre bezdotykové ovládanie elektrických spotrebičov.

Prístroj je určený pre montáž do stropných podhládov (do držiakov halogénových žiaroviek MR16).

Oblasť detekcie: kužeľová (kruh \varnothing 5 m pri montážnej výške 2,5 m)

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (1 - 1 000 lux)
- oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Spínací prvok: relé

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (750 W).

Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) transformátor (500 V·A).

Pre nekompensované žiarivky (350 V·A).

Stupeň krytia: IP 40 (po zabudovaní do podhládu)

Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C

Rozmery: \varnothing 46 (50) x 84 mm

Farba snímača: čierna

230 V AC, 3-vodičové pripojenie