

Snímač pohybu, vstavaný

Kód produktu 3299-22102

Variant biela



POPIS

Pre bezdotykové ovládanie elektrických spotrebičov.

Prístroj je určený pre montáž do stropných podhládov.

Oblasť detekcie: kužeľová (kruh \varnothing 7 m pri montážnej výške 2,5 m). S montážnou výškou sa oblasť detekcie úmerne zväčšuje až na cca \varnothing 16 m pri výške 8 m.

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (1 - 1 000 lux)
- oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
- citlivosť snímania

Spínací prvok: relé

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2 300 W).

Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor (1 750 V·A).

Pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou (500 V·A/64 μ F).

Stupeň krytia: IP 23 (po zabudovaní do podhládu)

Pracovná teplota: -10 °C do + 35 °C

Rozmery: \varnothing 80 (68) x 95 mm

Vstavaná hĺbka: 68 mm

Farba snímača: biela

230 V AC, 3-vodičové pripojenie