

# Snímač pohybu, stropný

**Kód produktu** 3299-22103

**Variant** biela



---

## POPIS

---

Pre bezdotykové ovládanie elektrických spotrebičov.

Prístroj je určený na povrchovú montáž.

Oblasť detekcie: kužeľová (kruh  $\varnothing$  7 m pri montážnej výške 2,5 m. S montážnou výškou sa oblasť detekcie úmerne zväčšuje až na cca  $\varnothing$  16 m pri výške 8 m.

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (1 - 1 000 lux)
- oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
- citlivosť snímania

Spínací prvok: relé

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2 300 W).

Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor (1 750 V·A).

pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou (500 V·A/64 $\mu$  F).

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C

Rozmery:  $\varnothing$  ; 110 x 46,5 mm

Farba snímača: biela

230 V AC, 3-vodičové pripojenie