

Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE mini

Kód produktu 2CKA006800A2517

Typové číslo 6811 EB-500

Variant biela



POPIS

Pre automatické spínanie svetidiel.

Vyčnieva iba 10 mm nad povrch vďaka oddeleniu snímačej a spínacej časti (60cm prepojka s koncovkou RJ12).

Oblasť detekcie: kužeľová (kruh Ø 5 m pri montážnej výške 2,5 m)

Testovací režim s indikáciou zaznamenania pohybu.

Plynule nastaviteľná citlivosť snímania.

Montáž do stropu pomocou pružinového mechanizmu.

Montážna výška: 2 - 5 m

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (10 - 1 000 lx, denný režim)

- oneskorenie vypnutia (1/5/10/15 min., príp. 1 s)

- citlivosť snímania

Spínací prvok: relé

Zaťažiteľnosť:

2 000 W pre klasické žiarovky na 230 V AC, 1 000 W pre halogénové žiarovky na 230 V AC aj na malé napätie;

4 AX (cosφ# 8805; 0,5) alebo 1 000 V·A pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou max. 100 mF ;

7 - 400 W pre úsporné zdroje

Stupeň krytia snímača: IP 40

Pracovná teplota: 0 °C do +45 °C

Vstavaná hĺbka snímačej časti: 77 mm (ak je pre montáž spínacej jednotky využitý otvor pre snímač, je potrebné počítať s hĺbkou min. 175 mm)

Rozmery spínacej časti: 27 × 171 × 27 mm

Farba snímača: biela

230 V AC, 3-vodičové pripojenie