

# Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Standard

**Kód produktu** 2CKA006800A2518

**Typové číslo** 6814 U-500

**Variant** biela



---

## POPIS

---

Pre automatické spínanie svietidiel.

Automatický a poloautomatický režim.

Tlačidlový vstup pre zapnutie a vypnutie pripojenej záťaže.

Oblasť detekcie: kužeľová (kruh Ø 7 m pri montážnej výške 2,5 m)

Prispôsobenie snímania pomocou dodávanej krytky.

Testovací režim s indikáciou zaznamenania pohybu.

Montáž do stropu pomocou pružinového mechanizmu alebo s využitím štandardných prístrojových krabíc.

Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.

Vystupuje iba 31 mm nad povrch.

Montážna výška: 2 - 4 m

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (10 - 2 000 lux)

- oneskorenie vypnutia (5 s - 30 min., Príp. 1 s)

Spínací prvok: relé

Zaťažiteľnosť:

2 000 W pre klasické žiarovky na 230 V AC, 1 000 W pre halogénové žiarovky na 230 V AC aj na malé napätie;

4 AX (cosφ&# 8805; 0,5) alebo 1 000 V·A pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou max. 100 mF;

7 - 400 W pre úsporné zdroje

Stupeň krytia: IP 40

Pracovná teplota: 0 °C do +45 °C

Rozmery: Ø 111 x 70 mm

Vstavaná hĺbka: 39 mm (25 mm bez odľahčovacie spony)

Farba snímača: biela

230 V AC, 3-vodičové pripojenie