

Snímač pohybu Busch- Wächter® BasicLINE Corridor

Kód produktu 2CKA006800A2519

Typové číslo 6818 U-500

Varianta biela



POPIS

Pre automatické spínanie svietidiel.

Automatický a poloautomatický režim.

Tlačidlový vstup pre zapnutie a vypnutie pripojenej záťaže.

Oblasť detekcie: kužeľová (kruh Ø 24 m pri montážnej výške 2,5 m).

Prispôsobenie snímania pomocou dodávanej krytky šošovky.

Testovací režim s indikáciou zaznamenania pohybu.

Rozlíšenie dĺžky pohybu - pri obyčajnom prechode priestorom je oneskorenie vypnutia kratšie.

Možnosť kombinácie so vstavanými alebo prístrojovými krabicami.

Montáž do stropu pomocou pružných pásov priloženého prachotesného krytu.

Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.

Montážna výška: 2 - 3 m

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenia (10 - 2 000 lux)

- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., Príp. 1 s)

Spínací prvok: relé

Zaťažiteľnosť:

2 000 W pre klasické žiarovky na 230 V AC, 1 000 W pre halogénové žiarovky na 230 V AC aj na malé napätie;

4 AX (cosφ# 8805; 0,5) alebo 1 000 V·A pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou max. 100 mF;

7 - 400 W pre úsporné zdroje

Možnosť diaľkového ovládania IR vysielačom 6800-0-2511.

Stupeň krytia: IP 40 (príp. IP 54 s využitím krabice 6899-0-2305)

Pracovná teplota: -20 °C do +45 °C

Rozmery: Ø 111 x 98 mm (68 mm bez prachotesného krytu)

Vstavaná hĺbka: 46 mm (16 mm bez prachotesného krytu)

Farba snímača: biela

230 V AC, 3-vodičové pripojenie