

# Strážca domový Busch-Wächter® 110 MasterLINE

**Kód produktu** 2CKA006800A2613

**Typové číslo** 6855 AGM-35-500

**Radenie** 1

**Variant** antracit



## POPIS

Uhol pokrytia: 110 °

Oblasť zachytenia: 12 m dopredu, 4 m na každú stranu (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)

Dosah možno skrátiť až na 6 m.

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (3 lux až denný režim, Test/Standard)

- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu pomocou LED.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška inštalácie 1,7 m.

Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom)

možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.

Diaľkové ovládanie pomocou IR vysielača 6800-0-2585 alebo 6800-0-2583.

Stupeň krytie: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery: 100 × 125 × 33 mm

3-vodičové pripojenie.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.

10 AX (cosφ = 0,6), 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz



Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblastí detekcie.

Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant   | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  biela     | 2CKA006800A2611 |
|  titánová | 2CKA006800A2612 |