

Strážca domový Busch- Wächter® BasicLINE

Kód produktu 2CKA006800A2507

Typové číslo 6844 AGM-204-500

Radenie 1

Variant biela



POPIS

Uhol pokrytia: 240 °

Oblasť zachytenia: 12 m dopredu, 10 m do strán (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)

Možnosť horizontálneho natočenia snímača: až ± 90°

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (10 - 200 luxov), denný režim/Test)

- oneskorenie vypnutia (5 sek - 12 min)

- citlivosť snímania

Indikácia detekcie pohybu pomocou LED.

Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom) možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia alebo na 4 hod., príp. vypnúť.

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -20 °C do +40 °C

Rozmery: 95 × 76 × 118 mm

Spínací prvok: relé

Zaťažiteľnosť:

1 000 W pre vákuové žiarovky

2 000 W pre 230V halogénové žiarovky

1 000 V·A pre žiarivky

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 4 mm²).

Súčasťou dodávky je clonka pre úpravu oblasti detekcie.

Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.