

# Strážca domový Busch- Wächter® 220 MasterLINE, s vysielačom IR signálu

**Kód produktu** 2CKA006800A2533

**Typové číslo** 6847 AGM-208-500

**Radenie** 1

**Variant** titánová



## POPIS

Uhol pokrytia: 220 °

Oblasť detekcie: kruhový výsek s polomerom 16 m (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (0,5 - 300 lx, denný režim , Test/Standard)
- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu. Inteligentné funkcie.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška inštalácie 1,7 m.

Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlom ovládačom)

možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.

Diaľkové ovládanie pomocou IR vysielača 6800-0-2585 alebo 6800-0-2583.

Stupeň krytie: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery: 115 × 125 × 141 mm

3-vodičové pripojenie.

pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.

16 AX (cosφ = 0,6), 3 680 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.



Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj je možné nastavovať v 2 osiach: vertikálny náklon -30 ° až + 10 °, horizontálne natočenie snímača až o ± 30 °.

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.

Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CKA006800A2532
 Antracit	2CKA006800A2534