

# Strážca domový Busch- Wächter® 280 MasterLINE, s vysielačom IR signálu



**Kód produktu** 2CKA006800A2554

**Typové číslo** 6867 AGM-204-500

**Radenie** 1

**Variant** biela

## POPIS

Uhol pokrytia: 280 °

Oblasť detekcie: kruhový výsek s polomerom 16 m (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (0,5 - 300 lx, denný režim , Test/Standard)
- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)

Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu. Inteligentné funkcie.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška inštalácie 1,7 m.

Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlom ovládačom)

možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.

Základný IR vysielač 6800-0-2585 je súčasťou dodávky. Diaľkové ovládanie aj pomocou servisného IR vysielača 6800-0-2583.

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery: 115 × 125 × 141 mm

3-vodičové pripojenie.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.

16 AX (cosφ = 0,6) , 3 680 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami.



Bezskrutkové svorky (pre vodiče &nbsp;1,5 - &nbsp;2,5 mm<sup>2</sup>).

Prístroj je možné nastavovať v 2 osiach: vertikálny náklon -30 ° až + 10 °, horizontálne natočenie snímača až o ± 30 °.

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.

Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič zrepätia.

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Titánová	2CKA006800A2555
 Antracit	2CKA006800A2556