

Strážca domový Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium, s vysielačom IR signálu

Kód produktu 2CKA006800A2579

Typové číslo 6848 AGM-208-500

Radenie 1

Variant titánová



POPIS

S ďalším bezpotenciálovým výstupom pre stráženie bezpečnostnej zóny.

Uhol pokrytia: 220 °

Oblasť detekcie štandardné/bezpečnostné zóny:

Oblasť detekcie: kruhový výsek s polomerom 16 m/1 m (platí pre montážnu výšku cca 2 , 5 m)

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (0,5 - 300 lx, denný režim, Test/Standard)
- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s) < BR>Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu. Inteligentné funkcie.

Ochrana proti demontáži.

Min. výška inštalácie 1,7 m.

Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlom ovládačom) možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.

Základné IR vysielač 6800-0-2585 je súčasťou dodávky. Diaľkové ovládanie aj pomocou servisného IR vysielača 6800-0-2583.

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery: 115 × 125 × 141 mm

3-vodičové pripojenie.

pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.

3-vodičové, resp. 5vodičové pripojenie.

Štandardné výstup 1: 10 AX (cosφ = 0,6), 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz



Bezpotenciálový výstup 2: 10 AX (2 300 W/V·A) pri 230 V AC, 10 mA - 1 A pri 12 - 48 V DC/AC

Upevnenie skrutkami.

Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Prístroj je možné nastavovať v 2 osiach: vertikálny náklon -30 ° až + 10 °, horizontálne natočenie snímača až o ± 30 °.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	2CKA006800A2578
 Antracit	2CKA006800A2580

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.
Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo
zvodič prepätia.